

Двойные прецизионные тиски для станков с ЧПУ

Модели: HDL-4", 6"

Повышают способность закрепления обрабатываемых деталей на многоцелевых станках с ЧПУ, удерживая по 2 заготовки в каждом тисках. Малогабаритная конструкция позволяет закрепить несколько тисков на рабочем столе.

ЗАПАТЕНТОВАНО
1 2 6 2 1 9
M307481



Эти тиски могут удерживать 2 заготовки различных размеров. Максимальная величина раскрытия составляет **70мм**.

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ:


- 2 шт. регулировочный клин
- 4 шт. зажим
- 1 шт. ключ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:


- Зажимные губки из мягкого металла (4 шт. На комплект)



Специальное **ПРУЖИННОЕ УСТРОЙСТВО** обеспечивает регулировку свободного хода губок более **5мм**, делая возможным быстрое позиционирование и зажим.



Если допуск обрабатываемой детали больше, чем 5мм, пожалуйста, отрегулируйте этот винт.




Центральные губки могут быть сняты для удержания более крупных заготовок.



При снятии центральных губок тиски самоцентрируются.

Размеры



Спецификация (Материал: Чугун с шаровидным графитом FCD55. Твердость 50 HRC)

Ед.измерения: мм

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Вес(кг)
HDL-4"	92	63 ± 0.01	74	200	18	395	480	104	14	14	20
HDL-6"	118	80 ± 0.01	100	270	18	517	615	154	19	18	46